

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0---m 0,5m	CE	EAC	UKCA	



ALD-SH-NW-MAT-B-PT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]
ALD-SH-NW-MAT-B-PT	34201	19	4000	matowy	X85/Y95	biały	2350	590
ALD-SH-NW-MAT-S-PT	34213	19	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	2350	590
ALD-SH-NW-MAT-W-PT	34189	19	4000	matowy	X85/Y95	biały	2350	590
ALD-SH-NW-MPR-B-PT	34205	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2200	590
ALD-SH-NW-MPR-S-PT	34217	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2200	590
ALD-SH-NW-MPR-W-PT	34193	19	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2200	590
ALD-SH-WW-MAT-B-PT	34203	19	3000	matowy	X85/Y95	czarny	2250	590
ALD-SH-WW-MAT-S-PT	34215	19	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	2250	590
ALD-SH-WW-MAT-W-PT	34191	19	3000	matowy	X85/Y95	biały	2250	590
ALD-SH-WW-MPR-B-PT	34207	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	2100	590
ALD-SH-WW-MPR-S-PT	34219	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	2100	590
ALD-SH-WW-MPR-W-PT	34195	19	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	2100	590



ALD-SH-NW-MAT-B-PT



ALD-SH-NW-MAT-S-PT



ALD-SH-NW-MAT-W-PT



ALD-SH-NW-MPR-B-PT



ALD-SH-NW-MPR-S-PT



ALD-SH-NW-MPR-W-PT



ALD-SH-WW-MAT-B-PT



ALD-SH-WW-MAT-S-PT



ALD-SH-WW-MAT-W-PT




ALD-SH-WW-MPR-B-PT




ALD-SH-WW-MPR-S-PT




ALD-SH-WW-MPR-W-PT




ALD-SH-NW-MAT-B-PT




ALD-SH-NW-MAT-S-PT




ALD-SH-NW-MAT-W-PT




ALD-SH-NW-MPR-B-PT




ALD-SH-NW-MPR-S-PT




ALD-SH-NW-MPR-W-PT




ALD-SH-WW-MAT-B-PT




ALD-SH-WW-MAT-S-PT




ALD-SH-WW-MAT-W-PT



ALD-SH-WW-MPR-B-PT



ALD-SH-WW-MPR-S-PT



ALD-SH-WW-MPR-W-PT

Dokument utworzono: 01.02.2025, 17:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

