


Fémhalogén lámpatest

5905339127556



A Kanlux MHE fémhalogén fényforrások nátrium/fémhalogén fényforrásokhoz való előtéttekkel és fémhalogén fényforrásokhoz való gyújtókkal működnek együtt.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Fényerőszabályozható:** nem

**Szélesség [mm]:** 46

**Magasság [mm]:** 255

**Átmérő [mm]:** 46

**Mélység [mm]:** 46

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges teljesítmény [W]:** 250

**Anyag:** üveg

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 23000

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4200

**Színvisszaadási index:** 65

**Foglalat :** E40

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 12000

**Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h:** 275

**Névleges áramérték [A]:** 2.1

**Névleges fényáram [lm]:** 23000

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 25

**Darabszám gyújtócsomagolásban:** 25

**Nettó egységsúly [g]:** 170

**Súly [g]:** 231.6

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 26

**Doboz súlya [kg]:** 5.79

**Karton szélessége [cm]:** 26.5

**Doboz magassága [cm]:** 30

**Doboz hossza [cm]:** 26.5

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.021068

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- gyújtóval ellátott fémhalogén és nagynyomású nátrium lámpatestekhez

### Fémhalogén lámpatest

